



- dieser Low-Dropout-Regler versorgt den MAX30102(Pulsmessung und Pulsoximetrie) mit einer Spannung von 1,8V
- der LDO liefert 1,8V an seinem Ausgang und kann bis zu 50mA belastet werden

Title		Low-Dropout-Regler 1.8V		Cannot open file C:\Users\praktikum\Des tino\T40 PSoCmed	
Size	A4	Number			Revision
Date:	23.06.2018	Sheet 11 of 12			
File:	C:\Users\praktikum\Des tino\T40 PSoCmed	LDO_18.SchDoc			Drawn By: T40 PSoCmed